



## **RIVKLE® P1007 / P2007**

Пневматический монтажный инструмент  
для заклёпочных гаек и болтов

**RIVKLE® P1007:** Легкий и компактный

**RIVKLE® P2007:** Гибкий и многоцелевой

# **BOLLHOFF**

## RIVKLE® P1007/P2007 – Для установки заклёпочных гаек и болтов

### Краткий обзор преимуществ

- Только одна настройка (настройка установочного усилия) для деталей разной толщины
- Увеличенный срок службы благодаря оптимальной настройке усилия
- Возможность повторения установочных циклов



### Технические характеристики

Характеристики	RIVKLE® P1007	RIVKLE® P2007
Диапазон применения	RIVKLE® от М3 до М6	RIVKLE® от М4 до М10
Максимальный ход оправки	7 мм	7 мм
Установочное усилие, макс.	13 kN	21 kN
Давление сжатого воздуха	от мин. 5.5 бар до макс. 7 бар	от мин. 5.5 бар до макс. 7 бар
Вес	1,8 кг	2,2 кг
Расход воздуха	макс. 8 л. за один цикл	макс. 8 за один цикл
Уровень шума	< 70 дБ (А)	< 70 дБ (А)
Производительность	до 15 RIVKLE® в минуту	до 15 RIVKLE® в минуту
Размеры	высота 312 мм, ширина 216 мм	высота 322 мм, ширина 216 мм
Артикул для заказа	2361 570 1000	2361 560 1000

### Комплект поставки

Инструменты RIVKLE® P1007 и RIVKLE® P2007 поставляются в специальном футляре вместе с

- инструкцией по эксплуатации
- инструментами для настройки
- масленкой

Насадки (мундштуки и оправки) заказываются отдельно.



ООО"БЁЛЬХОФФ"  
Россия, 173021,  
Великий Новгород,  
ул. Нехинская, д. 59б

Тел.: +7 (8162) 948 700  
Факс: +7 (8162) 948 704  
Web: www.boellhoff.ru  
Email: bru@boellhoff.com

Регионы:  
Москва: +7 (495) 743 4196  
Тольятти: +7 (962) 611 0911  
Санкт-Петербург: +7 (812) 983 3100