




## RIVCLINCH® 4006 P35 Pass

Pince de clinchage polyvalente

- Oléo-pneumatique
- Grande course 60 mm sécurisée
- Mains libres : commande par pédale à double niveau
- Positionnement du point par visée laser (option)

# BOLLHOFF

## Dimensions



**RIVCLINCH® 4006 P35 Pass**

## Description

La pince de clinchage fixe oléo-pneumatique RIVCLINCH® 4006 P35 PASS est particulièrement destinée à l'assemblage de gaines, tubes ....

**Son système PASS** : Passive Approach Stroke System est une course d'approche à basse pression pour garantir la sécurité de l'opérateur.

**Son temps de cycle très rapide (0,8 sec.) permet d'accroître la productivité.**

Son installation est très facile : il suffit de la raccorder au réseau d'air comprimé à 6 bar à l'aide du raccord rapide.

En comparaison à la soudure par points, le clinchage est écologique : il ne dégage pas de fumée, pas d'étincelle ; il est silencieux et ne détériore pas les revêtements.

## Spécifications techniques

Pression d'air	6 bar
Effort d'assemblage	35 kN
Temps de cycle	0,8 s
Course totale	60 mm
Profondeur	400 mm
Type de points	Rond ou rectangulaire
Capacité	Acier 3 mm Inox 2 mm