



REBITADEIRA RB 207[®]

Ferramenta hidropneumática para montagem de porcas rebite Rivkle[®] e Rivkle[®] *plus*

- Leve
- Rápida
- Ergonômica

BOLLHOFF

Rebitadeira RB 207®

Definição:

Ferramenta hidropneumática para montagem de porcas rebites Rivkle® e Rivkle® plus com ajuste e controle de pressão de rebiteagem.

Benefícios:

- Ajuste único de pressão para rebiteagem em espessuras variáveis de material;
- Repetição automática de ciclos de rebiteagem;
- Leve, rápida e flexível.

Características Técnicas:

Rápida

- Rosqueamento automático por pressionamento
- Ponteira intercambiável com outros modelos de ferramentas Bollhoff
- Gatilho de ciclo único com reversão automática
- Olhal para suspender a ferramenta
- Luva para melhor empunhadura do operador
- Defletor e filtro de ar integrados
- Entrada lateral de ar
- Possibilidade de rotação 360°

Robusta

- Corpo de alumínio
- Filtro redutor de ruído
- Eficiente proteção do reservatório de ar

Prática

- Gatilho de reversão

Ergonômica



Código de cores para facilitar troca de regulagem

Dados técnicos:

Bitolas de Montagem	M4 a M10
Repuxo Máximo	7 mm
Força de Tração	20 kN
Pressão de Ar	5.5 bar min a 7 max
Peso	2 Kg
Consumo Ar	8 l Max por ciclo
Nível de Ruído	< 72 db(A)
Produtividade	~10 a 15 rebites por min
Dimensões	Alt 322 mm / Larg 216 mm

Embalagem:

A Rebitadeira RB 207 é entregue em maleta plástica, que inclui:

- Manual de instrução;
- Ferramentas de ajuste;
- 01 Frasco de óleo.



Matriz - Jundiaí
Av. Arquimedes, 500
CEP 13211-840 - SP - Brasil
Fone: 00 55 (11) 2136-2568
Fax: 00 55 (11) 2136-2536
e-mail: vendas.sp@bollhoff.com
www.boellhoff.com

Filial - Curitiba
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4661 - CIC
CEP 81270-200
Fone: 00 55 (41) 2101-7077
Fax: 00 55 (41) 2101-7051
e-mail: vendas.pr@bollhoff.com
www.boellhoff.com

Filial - Porto Alegre
R. Júlio Kovalski, 125 - Jd. S. Pedro
CEP 91040-380
Fone: 00 55 (51) 3361-3344
Fax: 00 55 (51) 3361-4999
e-mail: vendas.rs@bollhoff.com
www.boellhoff.com