

Appareils de rivetage oléo-pneumatiques

RIVQUICK®



La nouvelle gamme – **RIVQUICK®** T1 à T4.

www.bollhoff.com/fr


BOLLHOFF



Avantages


- Une gamme optimisée d'appareils avec un effort adapté à la pose de rivets de diamètres croissants
- Grande force de traction pour un poids réduit
- Course optimisée pour un temps de travail court
- Sertissage du rivet et évacuation de la tige réalisés par une seule alimentation en air de l'appareil
- Augmentation de la durée de vie de l'appareil grâce à un nouveau design des mors de serrage
- Auto-maintien du rivet dès la prise en main de l'appareil
- Poignée ergonomique avec surface antidérapante
- Bol de récupération des tiges démontable avec dispositif de sécurité
- Raccordement en air situé sur l'arrière de l'appareil pour éviter toute gêne dans la zone de travail
- Stockage des embouchures de rechange intégré sous le socle de l'appareil
- Anneau de suspension rétractable, sur le dessus de l'appareil

RIVQUICK® T1




Capacité de pose	Rivets aveugles jusqu'à Ø 4mm aluminium/acier (Ø tige max : 2.5 mm)
Force de traction	4 200 N à 5 bar
Pression d'utilisation	5-7 bar
Course utile	15 mm
Consommation d'air	env. 1.0 l/rivet
Raccordement en air	6 mm Ø (¼")
Niveau sonore	77 dB
Vibration	< 2.5 m/s ²
Poids	1.3 kg
Code article	226 019 01000

RIVQUICK® T2



Capacité de pose	Rivets aveugles jusqu'à Ø 5 mm tous matériaux, jusqu'à Ø 6 mm aluminium/acier (Ø tige max : 3.2 mm)
Force de traction	9 000 N à 5 bar
Pression d'utilisation	5-7 bar
Course utile	18 mm
Consommation d'air	env. 2.3 l/rivet
Raccordement en air	6 mm Ø (¼")
Niveau sonore	78 dB
Vibration	< 2.5 m/s ²
Poids	1.6 kg
Code article	226 020 01000


RIVQUICK® T3



Capacité de pose	Rivets aveugles jusqu'à Ø 6.4 mm tous matériaux, (Ø tige max : 4.5 mm). Convient pour rivets de structure
Force de traction	14 000 N à 5 bar
Pression d'utilisation	5-7 bar
Course utile	25 mm
Consommation d'air	env. 4.8 l/rivet
Raccordement en air	6 mm Ø (¼")
Niveau sonore	79 dB
Vibration	< 2.5 m/s ²
Poids	1.9 kg
Code article	226 021 01000

Livré avec embouchures 6.4 et 4.8

RIVQUICK® T4



Capacité de pose	Rivets aveugles jusqu'à Ø 6.4 mm tous matériaux, jusqu'à Ø 8 mm aluminium/acier (Ø tige max : 4.5 mm). Convient pour rivets de structure
Force de traction	20 000 N à 5 bar
Pression d'utilisation	5-7 bar
Course utile	19 mm
Consommation d'air	env. 4.8 l/rivet
Raccordement en air	6 mm Ø (¼")
Niveau sonore	79 dB
Vibration	< 2.5 m/s ²
Poids	2.0 kg
Code article	226 022 01000

Livré avec embouchures 6.4 et 4.8

Accessoires disponibles sur demande

BOLLHOFF

Bollhoff Otal s.a. Techniques et composants d'assemblage . Rue Archimède . Z.I. de l'Albanne . B.P. 68 . F-73493 La Ravoire cedex.
Tél. 04 79 96 70 00 . Fax 04 79 96 70 11 . www.bollhoff.com/fr . E-mail : info_fr@bollhoff.com

